

CLI C 2-4 GE/SW Y MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 0251311696 |
| Typ | CLI C 2-4 GE/SW Y MP |
| GTIN (EAN) | 4008190135560 |
| Množství | 100 ks |

Datum vytvoření 30. července 2024 14:03:26 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CLI C 2-4 GE/SW Y MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0,157 inch |
| Šířka | 7 mm | Šířka (v palcích) | 0,276 inch |
| Čistá hmotnost | 0,16 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Barevný | Žlutá | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | |
| Barva tisku | černá | |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje | |
| Halogen | Ano | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | |
| Metoda tisku | horká ražba | |
| Orientace tisku | vodorovný | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Díl komponentu = Označení vodičů a kabelů | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Díl komponentu |
| Průřez izolace, max. | 10 | |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | |
| Tisk | Y | |
| Tištěné znaky | Velká písmena | |
| Typ tisku | Standardně | |
| Verze | MultiPack | |
| Šířka | 7 mm | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Halogen | Ano | Průřez připojeného vodiče | 2,5 - 16 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 16 mm ² | Průřez vodiče, min. | 2,5 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 4 - 10 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

CLI C 2-4 GE/SW Y MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu

[PCN CableLine_DE](#)

[PCN CableLine_EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 2-4 GE/SW Y MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci