

**DKSUE NSCH/ESCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Elektroinstalace budov**

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10×3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upevňovací prvek (svorka), Ocel, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">0280100000</a>
Typ	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
Množství	100 ks

## DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,303 inch
Výška	12,5 mm	Výška (v palcích)	0,492 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	1,326 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	180 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Specifikace systému

Verze	Různé
-------	-------

## Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

## Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	---------------	---------------------------------------	----

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	13,5 mm
-----------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	