

**VP 9-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 9, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">0294760000</a>
Typ	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
Množství	100 ks

## VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	4,5 mm	Výška (v palcích)	0,177 inch
Délka	9,5 mm	Délka (v palcích)	0,374 inch
Průměr	15,2 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	4 mm	Čistá hmotnost	0,97 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

Délka závitu	5 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr hlavice	19 mm
Průměr těsnění	15,2 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Vnější závít	PG 9

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### VP 9-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

