

**VP 11-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Číslo objednávky | <a href="#">0294860000</a>   |
| Typ              | VP 11-K54  |
| GTIN (EAN)       | 4008190147822  |
| Množství         | 100 ks   |

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                      |         |                      |            |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| Výška                | 3,5 mm  | Výška (v palcích)    | 0,138 inch |
| Délka                | 10 mm   | Délka (v palcích)    | 0,394 inch |
| Průměr               | 18,6 mm | Tloušťka stěny, min. | 0,5 mm     |
| Tloušťka stěny, max. | 5,5 mm  | Čistá hmotnost       | 1,2 g      |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

## Všeobecné informace

|                               |                         |                               |        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| Délka závitu                  | 6,5 mm                  | Halogen                       | Ne     |
| Kabelové vývody               | PG                      | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2    |
| Materiál                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Průměr hlavice                | 22 mm  |
| Průměr těsnění                | 18,6 mm                 | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                  | Stupeň krytí                  | IP54   |
| Stupeň krytí s GWDR           | IP65                    | Vnější závít                  | PG 11  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury         |  |

## VP 11-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

