

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0355480000</a>  |
| Typ              | DK 4 BL   |
| GTIN (EAN)       | 4008190086305   |
| Množství         | 25 ks   |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 59,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,343 inch |
| Výška          | 50 mm   | Výška (v palcích)   | 1,969 inch |
| Šířka          | 6 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,236 inch |
| Čistá hmotnost | 13,58 g |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Skladovací teplota            |                | Rozsah provozní teploty       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                               | -25 °C...55 °C |                               |   |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C  |

## Specifikace systému

|                               |   |                     |     |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze                         | Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 2   | Počet úrovní        | 2   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2   | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ne  | PE připojení        | Ne  |
| Lišta                         | TS 32   | N-funkce            | Ano |
| PE funkce                     | Ne  | Funkce PEN          | Ne  |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                           |   |                            |                   |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX)       | TUEV18ATEX8210U   | Č. osvědčení (IECEX)       | IECEXTUR18.0020U  |
| Max. napětí (ATEX)        | 275 V   | Proud (ATEX)               | 28 A              |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>   | Max. napětí (IECEX)        | 275 V             |
| Proud (IECEX)             | 28 A  | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Rozsah provozní teploty   | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Značení EN 60079-7         |                   |
| Ex 2014/34/EU značka      | II 2 G D  |                            | Ex eb II C Gb     |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |       |

## CSA data hodnocení

|                          |           |                          |        |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG    | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (CSA)  | 300 V     | Velikost proudu C (CSA)  | 25 A   |
| Č. osvědčení (CSA)       | 12400-130 |                          |        |

## Další technická data

|                 |                 |                                       |     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| Otevřené strany | pravá           | Počet podobných svorek                | 1   |
| Typ montáže     | Spojeno svorkou | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Data hodnocení

|  |                   |                                   |               |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 500 V         |
| Jmenovité DC napětí                            | 500 V             | Jmenovitý proud                   | 32 A          |
| Proud při maximu vodičů                        | 41 A              | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1 mΩ              | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,02 W            | Závažnost znečištění              | 3             |

## UL data hodnocení

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (UR)                     | 300 V  | Velikost proudu C (UR)                     | 27 A   |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |  |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm <sup>2</sup> | Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--|--------------------------------|--------------------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Dvojdutinka, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Délka odizolování  | 9 mm                 | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                  |
| Počet připojení  | 4                    | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12              |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Směr připojení   | na straně           |
| Svěrný šroub   | M 3                  | Typ připojení  | Šroubové připojení  |
| Typ připojení 2  | Šroubové připojení   | Upínací rozsah, max.   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, max.   | 0,8 Nm              |
| Utahovací moment, min.   | 0,5 Nm               | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 2                    |  |                     |

## Všeobecně

|                            |        |                            |               |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Lišta                      | TS 32  | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12        |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Standardy                  | IEC 60947-7-1 |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

Datum vytvoření 25. července 2024 9:29:26 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

### Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693 |

### Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Attestation Of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | BFSC M2.5X18 PA/RT         | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4903300000</a> | Montážní šroub (svorka), Polyamid 66, Výška: 18 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190040673              |  |
| Množství         | 100 ks                     |  |
| Typ              | KISC M3X15/6 SAK2.5        | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4959000000</a> | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel              |
| GTIN (EAN)       | 4008190061548              |  |
| Množství         | 100 ks                     |  |
| Typ              | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N      | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4966800000</a> | Montážní šroub (svorka), Výška: 14 mm              |
| GTIN (EAN)       | 4008190084899              |  |
| Množství         | 100 ks                     |  |

### Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | PS 2.3 RT                  | Verze                                    |
| Číslo objednávky | <a href="#">4180400000</a> | Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)       | 4008190060121              |  |
| Množství         | 20 ks                      |  |


## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### QB RA



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | QB 2 WI RA6 IS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">482700000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190166021             |   |
| Množství         | 50 ks                     |   |
| Typ              | QB 3 WI RA6 IS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">482800000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190145217             |   |
| Množství         | 50 ks                     |   |
| Typ              | QB 4 WI RA6 IS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">482900000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190086169             |   |
| Množství         | 50 ks                     |   |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                          |   |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/6 MC SDR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">09830000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456603            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství         | 200 ks                   |   |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4338650000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248767908              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství         | 200 ks                     |   |

## Q / AKZ



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | Q 3 AKZ4                   | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4336500000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 17.2 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4008190121730              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | Q 10 AKZ4SS                | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4369300000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 59.9 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190065744              |  |
| Množství         | 20 ks                      |  |
| Typ              | Q 2 AKZ4                   | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4336400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 11.1 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4008190037680              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | Q 2 AKZ1.5                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4368200000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 9.1 mm   |
| GTIN (EAN)       | 4008190149987              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | Q 10 AKZ1.5                | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4368500000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 49.9 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190159481              |  |
| Množství         | 20 ks                      |  |
| Typ              | Q 10 AKZ4                  | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4368600000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 59.9 mm |
| GTIN (EAN)       | 4008190056766              |  |
| Množství         | 20 ks                      |  |
| Typ              | Q 4 AKZ4                   | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4336600000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 23.3 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4008190096656              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | Q 2 AKZ4SS                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4369000000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 11.1 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4008190143589              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |

## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | Q 3 AKZ1.5                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4068300000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190074913              | mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 14.2 mm                           |
| Množství         | 50 ks                      |   |
| Typ              | Q 4 AKZ1.5                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4068400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190153892              | mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Šířka: 19.3 mm                           |
| Množství         | 50 ks                      |   |

## Držák štítku značení




Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |                                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ              | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo objednávky | <a href="#">4005490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)       | 4032248270231              |                                     |
| Množství         | 100 ks                     |                                     |
| Typ              | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo objednávky | <a href="#">4005520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)       | 4032248270248              |                                     |
| Množství         | 100 ks                     |                                     |

## Řada SAK



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | AD 4 AKZ4                  | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4003400000</a> | Víko svorky, Žlutá, PVC, Výška: 24.2 mm, Šířka: 20 mm, Hloubka: 1 |
| GTIN (EAN)       | 4008190068158              | mm, V-2   |
| Množství         | 50 ks                      |   |



## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | AD 3 SAK2.5                | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0997900000</a> | Víko svorky, Žlutá, PVC, Výška: 24 mm, Šířka: 18 mm, Hloubka: 1 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4008190038229              | V-2   |
| Množství         | 50 ks                      |   |

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | VL 2 SAK4                  | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0997000000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190000271              | mm (P): 6.50, Izolované: Ne, Šířka: 6 mm                              |
| Množství         | 50 ks                      |   |
| Typ              | VH 10/4/2.8 AKZ4           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0446600000</a> | Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 4 mm, Výška: 4 mm,  |
| GTIN (EAN)       | 4008190176211              | Hloubka: 10 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn                                  |
| Množství         | 50 ks                      |   |
| Typ              | VL 2 AKZ4/DK4              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0446700000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190055486              | mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 5 mm                              |
| Množství         | 50 ks                      |   |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/6 MC NE BR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">454900000</a>  | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118323313              | Weidmueller, Hnědá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609820000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190203436              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE BL           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4938290000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118267327              | Weidmueller, Modrá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE OR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4912090000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248540525              | Weidmueller, Oranžová                                     |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE GE           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4938280000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118038750              | Weidmueller, Žlutá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE GR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4938330000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118323306              | Weidmueller, Šedá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/6 MC NE GN           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4938310000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118271812              | Weidmueller, Zelená                                       |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |

## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Řada SAK

**SAK**  
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | EW 35                      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0983560000</a> | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)       | 4008190181314              |   |
| Množství         | 50 ks                      |   |

### Profily izolace



### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ              | ISPF QB75 RT               | Verze                           |
| Číslo objednávky | <a href="#">0526760000</a> | Izolační profil, Plast, Červená |
| GTIN (EAN)       | 4008190157821              |                                 |
| Množství         | 10 ks                      |                                 |
| Typ              | ISPF QB75 SW               | Verze                           |
| Číslo objednávky | <a href="#">0526700000</a> | Izolační profil, Plast, černá   |
| GTIN (EAN)       | 4008190093723              |                                 |
| Množství         | 10 ks                      |                                 |
| Typ              | ISPF QB75 BL               | Verze                           |
| Číslo objednávky | <a href="#">0526780000</a> | Izolační profil, Plast, Modrá   |
| GTIN (EAN)       | 4008190093105              |                                 |
| Množství         | 10 ks                      |                                 |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4011320000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248717644              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |

## Izolační návlečky

S izolační objímkou pro kabelové oko je možné zvýšit jmenovité napětí v rámci aplikace.



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                          |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ              | IH 6.3 WEM GE              | Verze                    |
| Číslo objednávky | <a href="#">4086260000</a> | W řada, Izolační objímka |
| GTIN (EAN)       | 4008190164256              |                          |
| Množství         | 100 ks                     |                          |

|                  |                            |                          |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ              | IH 2.8 DB                  | Verze                    |
| Číslo objednávky | <a href="#">4086060000</a> | W řada, Izolační objímka |
| GTIN (EAN)       | 4008190043414              |                          |
| Množství         | 100 ks                     |                          |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/6 MM WS              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)       | 4050118392104              |   |
| Množství         | 600 ks                     |   |

## Řada SAK



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Typ              | TSCH 4 AKZ4                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">40963360000</a> | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, |
| GTIN (EAN)       | 4008190136680               | max.: 100 °C   |
| Množství         | 100 ks                      |  |
| Typ              | TSCH 6 DKI S4               | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4090260000</a>  | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, |
| GTIN (EAN)       | 4008190051075               | max.: 100 °C   |
| Množství         | 100 ks                      |  |

## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | TW SAKS2 HP/DBR/2          | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0507000000</a> | Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 80 mm, Šířka: 2 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4008190002732              | V-2, PA 66  |
| Množství         | 20 ks                      |   |

## Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ              | STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4    | Verze                 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0544600000</a> | SAK řada, Patice      |
| GTIN (EAN)       | 4008190103828              |                       |
| Množství         | 50 ks                      |                       |
| Typ              | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Verze                 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0515700000</a> | Příslušenství, Patice |
| GTIN (EAN)       | 4008190184872              |                       |
| Množství         | 50 ks                      |                       |
| Typ              | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Verze                 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0580600000</a> | Příslušenství, Patice |
| GTIN (EAN)       | 4008190023188              |                       |
| Množství         | 50 ks                      |                       |

## QB



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | QB 75/6.2/15               | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">0535200000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 75, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190179168              | mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 0.8 mm                             |
| Množství         | 10 ks                      |  |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | QB 75/6.2/9/WI             | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">0526400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 75, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4008190099923              | mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 0.8 mm                             |
| Množství         | 10 ks                      |  |

## TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | EWK 1                      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0306160000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-O, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)       | 4008190080020              |   |
| Množství         | 50 ks                      |   |

## Řada W

W  
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ              | WTW EN                    | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">058800000</a> | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4008190140175             | V-O, Wemid   |
| Množství         | 20 ks                     |  |

## DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | WAP WDK2.5                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">0959100000</a> | Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 69 mm, Šířka: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4008190101954              | V-O, Wemid   |
| Množství         | 20 ks                      |  |

## Řada SAK

SAK  
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | AP DK4 BL                  | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0959280000</a> | Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA |
| GTIN (EAN)       | 4008190031213              | 66  |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | AP DK4Q                    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0997160000</a> | Koncová deska (svorky), Béžová, Výška: 54 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,   |
| GTIN (EAN)       | 4008190125899              | PA 66   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | AP DK4Q BL                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0997180000</a> | Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 54 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA |
| GTIN (EAN)       | 4008190171728              | 66  |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | AP DK4S                    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0631360000</a> | Koncová deska (svorky), Béžová, Výška: 54 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,   |
| GTIN (EAN)       | 4008190101329              | PA 66   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | AP DK4                     | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0959260000</a> | Koncová deska (svorky), Béžová, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,   |
| GTIN (EAN)       | 4008190012991              | PA 66   |
| Množství         | 20 ks                      |   |



## DK 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | AP DK4/380 Q               | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0438560000</a> | Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 51 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, |
| GTIN (EAN)       | 4008190133351              | PA 66   |
| Množství         | 20 ks                      |   |