


DK 4 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, 4 mm ² , 500 V, 32 A, Počet úrovní: 2, Modrá |
| Objednací číslo | 0355480000 |
| Typ | DK 4 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190086305 |
| Množství | 25 ks |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 59,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,343 inch |
| Výška | 50 mm | Výška (v palcích) | 1,969 inch |
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0,236 inch |
| Čistá hmotnost | 13,58 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Skladovací teplota | | Rozsah provozní teploty | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| | -25 °C...55 °C | | |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze | Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů | 2 | Počet úrovní | 2 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Počet pólů na řadu | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| Lišta | TS 32 | N-funkce | Ano |
| PE funkce | Ne | Funkce PEN | Ne |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV18ATEX8210U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR18.0020U |
| Max. napětí (ATEX) | 275 V | Proud (ATEX) | 28 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 275 V |
| Proud (IECEX) | 28 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm ² |
| Rozsah provozní teploty | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Značení EN 60079-7 | |
| Ex 2014/34/EU značka | II 2 G D | | Ex eb II C Gb |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (CSA) | 300 V | Velikost proudu C (CSA) | 25 A |
| Č. osvědčení (CSA) | 12400-130 | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| Otevřené strany | pravá | Počet podobných svorek | 1 |
| Typ montáže | Spojeno svorkou | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Data hodnocení

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 32 A |
| Proud při maximu vodičů | 41 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,02 W | Závažnost znečištění | 3 |

UL data hodnocení

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (UR) | 300 V | Velikost proudu C (UR) | 27 A |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm ² | Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--|--------------------------------|--------------------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max. | 0,5 mm ² | Dvojdutinka, max. | 1,5 mm ² |
| Délka odizolování | 9 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
| Počet připojení | 4 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Svěrný šroub | M 3 | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Typ připojení 2 | Šroubové připojení | Upínací rozsah, max. | 6 mm ² |
| Upínací rozsah, min. | 0,13 mm ² | Utahovací moment, max. | 0,8 Nm |
| Utahovací moment, min. | 0,5 Nm | Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS | 2 | | |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Lišta | TS 32 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | Standardy | IEC 60947-7-1 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

Datum vytvoření 23. května 2024 10:56:33 CEST

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 |

Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Attestation Of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate DNVGL certificate Lloyds Register Certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | VL 2 AKZ4/DK4 | Verze |
| Objednací číslo | 6446700000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190055486 | Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VL 2 SAK4 | Verze |
| Objednací číslo | 6197000000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50, |
| GTIN (EAN) | 4008190000271 | Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | VH 10/4/2.8 AKZ4 | Verze |
| Objednací číslo | 6446600000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 4 mm, Šířka: 4 mm, Hloubka: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190176211 | mm, Cu Zn |
| Množství | 50 ks | |

TS 32



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | EWK 1 | Verze |
| Objednací číslo | 6206160000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | |
| Množství | 50 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Izolační návlečky

S izolační objímkou pro kabelové oko je možné zvýšit jmenovité napětí v rámci aplikace.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | IH 6.3 WEM GE | Verze |
| Objednací číslo | 6386260000 | W řada, Izolační objímka |
| GTIN (EAN) | 4008190164256 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | IH 2.8 DB | Verze |
| Objednací číslo | 6386060000 | W řada, Izolační objímka |
| GTIN (EAN) | 4008190043414 | |
| Množství | 100 ks | |

Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4 | Verze |
| Objednací číslo | 6244600000 | SAK řada, Patice |
| GTIN (EAN) | 4008190103828 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6280600000 | Příslušenství, Patice |
| GTIN (EAN) | 4008190023188 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ | Verze |
| Objednací číslo | 6215700000 | Příslušenství, Patice |
| GTIN (EAN) | 4008190184872 | |
| Množství | 50 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²2.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WAP WDK2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6059100000 | Koncová deska (svorky), 69 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4008190101954 | |
| Množství | 20 ks | |

Řada SAK

SAK
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TSCH 4 AKZ4 | Verze |
| Objednací číslo | 6363360000 | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190136680 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | TSCH 6 DK1 S4 | Verze |
| Objednací číslo | 6190260000 | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190051075 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | TW SAKS2 HP/DBR/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6607000000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 80 mm x 70 mm, Tmavě hnědá |
| GTIN (EAN) | 4008190002732 | |
| Množství | 20 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6038650000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 609830000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |

Řada SAK



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | AD 3 SAK2.5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6297900000 | Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 24 mm, Šířka: 18 mm, Hloubka: 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190038229 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AD 4 AKZ4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6303400000 | Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 24.2 mm, Šířka: 20 mm, Hloubka: 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190068158 | |
| Množství | 50 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6011320000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Q / AKZ



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | Q 10 AKZ1.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6368500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190159481 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | Q 3 AKZ1.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6368300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190074913 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 2 AKZ4 | Verze |
| Objednací číslo | 6336400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190037680 | |
| Množství | 50 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | Q 10 AKZ4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6368600000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190056766 | 6.10, Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | Q 4 AKZ1.5 | Verze |
| Objednáací číslo | 6368400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190153892 | Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 10 AKZ4SS | Verze |
| Objednáací číslo | 6369300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190065744 | 5.10, Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | Q 2 AKZ4SS | Verze |
| Objednáací číslo | 6369000000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190143589 | Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 3 AKZ4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6336500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190121730 | Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 4 AKZ4 | Verze |
| Objednáací číslo | 6336600000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190096656 | Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | Q 2 AKZ1.5 | Verze |
| Objednáací číslo | 6368200000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4008190149987 | Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | PS 2.3 RT | Verze |
| Objednáací číslo | 6180400000 | Testovací adaptér (svorka), 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Množství | 20 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | AP DK4Q BL | Verze |
| Objednací číslo | 6397180000 | Koncová deska (svorky), 54 mm x 1.5 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4008190171728 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP DK4 BL | Verze |
| Objednací číslo | 6359280000 | Koncová deska (svorky), 50 mm x 1.5 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4008190031213 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP DK4/380 Q | Verze |
| Objednací číslo | 6438560000 | Koncová deska (svorky), 51 mm x 1.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN) | 4008190133351 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP DK4S | Verze |
| Objednací číslo | 6631360000 | Koncová deska (svorky), 54 mm x 1.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN) | 4008190101329 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP DK4Q | Verze |
| Objednací číslo | 6397160000 | Koncová deska (svorky), 54 mm x 1.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN) | 4008190125899 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AP DK4 | Verze |
| Objednací číslo | 6359260000 | Koncová deska (svorky), 50 mm x 1.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN) | 4008190012991 | |
| Množství | 20 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QB RA



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | QB 4 WI RA6 IS | Verze |
| Objednací číslo | 6482900000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190086169 | Izolované: Ano, 27 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QB 2 WI RA6 IS | Verze |
| Objednací číslo | 6482700000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190166021 | Izolované: Ano, 27 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | QB 3 WI RA6 IS | Verze |
| Objednací číslo | 6482800000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4008190145217 | Izolované: Ano, 27 A, Šedá |
| Množství | 50 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitřených značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE BR | Verze |
| Objednací číslo | 6454900000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 405011832313 | Weidmueller, Hnědá |
| Množství | 1 000 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6238310000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, Zelená |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6238290000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, Modrá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE OR | Verze |
| Objednávací číslo | 6912090000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, Oranžová |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE GR | Verze |
| Objednávací číslo | 6238330000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, Šedá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6609820000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE GE | Verze |
| Objednávací číslo | 6238280000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, Žlutá |
| Množství | 1 000 ks | |

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N | Verze |
| Objednávací číslo | 6266800000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190084899 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BFSC M2.5X18 PA/RT | Verze |
| Objednávací číslo | 6303300000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190040673 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | KISC M3X15/6 SAK2.5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6359000000 | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190061548 | |
| Množství | 100 ks | |

Datum vytvoření 23. května 2024 10:56:33 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Profily izolace



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | ISPF QB75 RT | Verze |
| Objednací číslo | 6526760000 | Izolační profil, Plast, Červená |
| GTIN (EAN) | 4008190157821 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ISPF QB75 BL | Verze |
| Objednací číslo | 6526780000 | Izolační profil, Plast, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4008190093105 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ISPF QB75 SW | Verze |
| Objednací číslo | 6526700000 | Izolační profil, Plast, černá |
| GTIN (EAN) | 4008190093723 | |
| Množství | 10 ks | |

Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WTW EN | Verze |
| Objednací číslo | 6058800000 | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| Množství | 20 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

Řada SAK



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | EW 35 | Verze |
| Objednací číslo | 6383560000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ks | |

DK 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QB



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | QB 75/6.2/15 | Verze |
| Objednací číslo | 6535200000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 75, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190179168 | 6.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | QB 75/6.2/9/WI | Verze |
| Objednací číslo | 6526400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 75, Rozteč v mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190099923 | 6.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá |
| Množství | 10 ks | |

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007120000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Množství | 600 ks | |