

E 18/25A GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 18 ve velikostech od 20 A do 63 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
Číslo objednávky	0361400000
Typ	E 18/25A GE
GTIN (EAN)	4008190080785
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	10,8 g
----------------	--------

Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Běžová
---------	--------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	380 V	Jmenovitý proud	25 A
------------------	-------	-----------------	------

Pojistky

Barevný	Běžová	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	Pomalá pojistka		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9.1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	