

## E 18/50A WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 18 ve velikostech od 20 A do 63 A.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
Objednací číslo	<a href="#">0361600000</a>
Typ	E 18/50A WS
GTIN (EAN)	4008190144173
Množství	10 ks

## E 18/50A WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	13,8 g
----------------	--------

## Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Běžová
---------	--------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	380 V	Jmenovitý proud	50 A
------------------	-------	-----------------	------

## Pojistky

Barevný	Běžová	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	Pomalá pojistka		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ECLASS 9.0	27-14-20-04	ECLASS 9.1	27-14-20-04
ECLASS 10.0	27-14-20-04	ECLASS 11.0	27-14-20-04
ECLASS 12.0	27-14-20-04	ECLASS 13.0	27-14-20-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	