

## Q 3 SAKD2.5N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.00, Izolované: Ne, 24 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">0367900000</a>
Typ	Q 3 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190176778
Množství	50 ks

## Q 3 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,807 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	14,6 mm	Šířka (v palcích)	0,575 inch
Čistá hmotnost	4,08 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	CuSn	Barevný	Šedá
----------	------	---------	------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	400 V	Jmenovitý proud	24 A
------------------	-------	-----------------	------

## Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	24 A	Jmenovitý proud, více pólů	24 A
Počet propojených svorkovnic	3	Typ	Spojovací konektor

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	5 mm
-----------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	3
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	15ca0fd7-d890-4b34-9652-12e72c65fa2d

## Q 3 SAKD2.5N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>