

Q 4 AKZ1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ne, 24 A, Šedá |
| Číslo objednávky | 0368400000 |
| Typ | Q 4 AKZ1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190153892 |
| Množství | 50 ks |

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 11 mm | Hloubka (v palcích) | 0,433 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0,157 inch |
| Šířka | 19,3 mm | Šířka (v palcích) | 0,76 inch |
| Čistá hmotnost | 3,36 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|----------------------|
| Verze | pro příčnou propojku |
|-------|----------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|------|---------|------|
| Materiál | CuSn | Barevný | Šedá |
|----------|------|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 24 A |
|-----------------|------|

Propojka

| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Jmenovitý proud, více pólů | 24 A | Počet propojených svorkovnic | 4 |
| Typ | Spojovací konektor | | |

Rozměry

| | |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 5,1 mm |
|-----------------|--------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 4 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – 04444_Q_4_AKZ1.5_DXF.dxf CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |