

IH 6.3 WEM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

S izolační objímkou pro kabelové oko je možné zvýšit jmenovité napětí v rámci aplikace.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	W řada, Izolační objímka
Číslo objednávky	0386260000
Typ	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008190164256
Množství	100 ks

IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,177 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	9 mm	Šířka (v palcích)	0,354 inch
Čistá hmotnost	0,46 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-50 °C...
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	--------------	---------------------------------------	----

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UR)	E60693
-------------------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format