

**G 20/0.25A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky	<a href="#">0430500000</a>
Typ	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
Množství	10 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	0,9 g		

## Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	0,25 A
------------------	-------	-----------------	--------

## Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,07 A²s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20
Optický funkční displej	Ne	Proud	0,25 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	280 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	0,3 W

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	