

QL 2 SAK16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, 76 A, Šedá |
| Číslo objednávky | 0470700000 |
| Typ | QL 2 SAK16 |
| GTIN (EAN) | 4008190182618 |
| Množství | 50 ks |

QL 2 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 2 mm | Hloubka (v palcích) | 0,079 inch |
| Výška | 6 mm | Výška (v palcích) | 0,236 inch |
| Šířka | 17,9 mm | Šířka (v palcích) | 0,705 inch |
| Čistá hmotnost | 1,49 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|----------------------|
| Verze | pro příčnou propojku |
|-------|----------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|-------|---------|------|
| Materiál | Cu Zn | Barevný | Šedá |
|----------|-------|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 76 A |
|-----------------|------|

Propojka

| | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly | 76 A | Jmenovitý proud, více pólů | 76 A |
| Počet propojených svorkovnic | 2 | Typ | Spojovací konektor |

Rozměry

| | |
|-----------------|------|
| Rozteč v mm (P) | 6 mm |
|-----------------|------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

QL 2 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | VH 12/4.9/3.3 | Verze |
| Číslo objednávky | 0249000000 | Spojovací objímka (svorka), Výška: 4.9 mm, Šířka: 4.9 mm, Hloubka: 12 mm, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | |
| Množství | 100 ks | |

Montážní šrouby QL



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KISC M3X20.5/10 EK4 | Verze |
| Číslo objednávky | 0303000000 | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | SS M3 D 128-A 3 | Verze |
| Číslo objednávky | 0644000000 | Pojistná podložka, Měď |
| GTIN (EAN) | 4008190035914 | |
| Množství | 50 ks | |