

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Podpěry lze uspořádat na konci nebo v průběhu pásu svorek. Lze je připnout na svorkovnicové lišty TS 32 nebo TS 35 a sloužit jako podpěry pro příslušné profily krytů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezi-lehlá deska, 59.5 mm x 3 mm, Běžová |
| Objednací číslo | 0485660000 |
| Typ | HP 2 ADP2 |
| GTIN (EAN) | 4008190181697 |
| Množství | 20 ks |

Datum vytvoření 23. května 2024 12:15:18 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 70,2 mm | Hloubka (v palcích) | 2,764 inch |
| Výška | 59,5 mm | Výška (v palcích) | 2,343 inch |
| Šířka | 3 mm | Šířka (v palcích) | 0,118 inch |
| Čistá hmotnost | 4,65 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytky | Ano |
|-------------------|--------------|-----------|-----|

Rozměry

| | |
|----------------|---------|
| Offset montáže | 12,5 mm |
|----------------|---------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

