

VP 29-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 29, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	0501160000
Typ	VP 29-K54
GTIN (EAN)	4008190174361
Množství	25 ks

VP 29-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	3,5 mm	Výška (v palcích)	0,138 inch
Délka	11,5 mm	Délka (v palcích)	0,453 inch
Průměr	37 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	7 mm	Čistá hmotnost	5,12 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

Délka závitu	8 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr hlavice	44 mm
Průměr těsnění	37 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Vnější závít	PG 29

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VP 29-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

