

IK 16/ZB16 GG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

Všeobecné objednáací údaje

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Verze | Kryt víka (svorka), Polyamid 66 |
| Objednáací číslo | 0502960000 |
| Typ | IK 16/ZB16 GG |
| GTIN (EAN) | 4008190113438 |
| Množství | 50 ks |

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 20 mm | Hloubka (v palcích) | 0,787 inch |
| Výška | 19 mm | Výška (v palcích) | 0,748 inch |
| Šířka | 9 mm | Šířka (v palcích) | 0,354 inch |
| Čistá hmotnost | 1,18 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Specifikace systému

| | |
|-------|--------------------------|
| Verze | pro přípojnicí 10 x 3 mm |
|-------|--------------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------|-----|
| Materiál | Polyamid 66 | Izolační materiál | PA |
| Barevný | Stříbrná | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |

Data hodnocení

| | |
|----------------------|---|
| Závažnost znečištění | 3 |
|----------------------|---|

Rozměry

| | |
|--------------|-------|
| TS 35 offset | 39 mm |
|--------------|-------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | |
|-----------------|---|
| Počet připojení | 1 |
|-----------------|---|

Všeobecně

| | |
|-------------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
|-------------------------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |