

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Číslo objednávky	<a href="#">0514400000</a>
Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
Množství	2 m

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1,299 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	667 g		

## Montážní lišta

Drážkované otvory	Ano
Délka drážek	25 mm
Délka svorkovnicové lišty	max. 2 000 mm
	min. 0 mm
	jmen. 2 000 mm
Délka štěrbin	
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	4,2 kA
Materiál	Ocel
Mezera mezi drážkami	11 mm
Mezera mezi štěrbinami	
Návod k instalaci	Přímá montáž
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	35 mm <sup>2</sup>
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný
Průměr otvoru pájecího oka (D)	5,2 mm
Průměr vyvrtané díry	5,2 mm
Předděrovaná nosná lišta	Ano
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	36 mm
Standardy	DIN EN 60715
Tloušťka	1,5 mm
Šířka drážek	5,2 mm
Šířka štěrbin	

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení



Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**TS 32X15/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Podpěra montážní lišty

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494920000</a>	Podpora přípojnice
GTIN (EAN)	4008190007584	
Množství	10 ks	
Typ	TST 2/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">386600000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4008190144777	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 5/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">78100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4008190059651	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">79100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel
GTIN (EAN)	4032248169894	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW D 4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">10110000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Ocel
GTIN (EAN)	4008190185305	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 6/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">64000000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190095345	
Množství	10 ks	
Typ	TST 2/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">101700000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190069254	
Množství	10 ks	

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## Montážní podstavce



Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	MB M3/M5 CRM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4503500000</a>	Kluzná matice, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Množství	20 ks	
Typ	MB M5/M3 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4553400000</a>	Kluzná matice, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Množství	20 ks	
Typ	MB M6/M4 GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4534900000</a>	Kluzná matice, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Množství	20 ks	

## Spojovací tyče



Řídicí tyče poskytují mechanické připojení mezi několika svorkovnicemi. Rozdělují mechanickou sílu v aplikaci a zabraňují odtlačování pásů svorek.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SST 3 2M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">452700000</a>	Příslušenství, Přídržný kolík
GTIN (EAN)	4008190126193	
Množství	2 m	

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Šrouby




V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0995900000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ks	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0953500000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Množství	50 ks	
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0967480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ks	

## TS 32



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0906160000</a>	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1 ALT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0951600000</a>	Bočnice, Polyamid 66, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0993600000</a>	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Instalační materiál

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Montážní hardwarové sady**

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

**Značky na konektory Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">42600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel
GTIN (EAN)	4008190058258	
Množství	50 ks	