

**SH 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Podpora přípojnice
Objednací číslo	<a href="#">0556660000</a>
Typ	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Množství	10 ks

## SH 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2,559 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	65 mm	Šířka (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	26,403 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Specifikace systému

Verze	připojení přípojnice 15 x 6 mm
-------	--------------------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	vše ostatní
Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

## Všeobecně

Provedení povrchu	vše ostatní	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
-------------------	-------------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>