

**CLI RS 3 MDCLI C 02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	CableLine, Montážní šablona
Číslo objednávky	<a href="#">0559200000</a>
Typ	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008190108984
Množství	1 ks

## CLI RS 3 MDCLI C 02

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	3 mm	Šířka (v palcích)	0,118 inch
Délka	100 mm	Délka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	4,9 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -30...80 °C

## Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Délka	100 mm	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Ocel
Rozsah provozní teploty	-30...80 °C	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tištěné znaky	Číslo
Typ tisku	Standardně	Verze	MultiPack
Šířka	3 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče	2,5 - 3,5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	3,5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,5 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

## Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)