

CLI RH 20-10 CLI R 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Držák montážní šablony
Číslo objednávky	0563600000
Typ	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008190018436
Množství	1 ks

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28 mm	Hloubka (v palcích)	1,102 inch
Výška	55 mm	Výška (v palcích)	2,165 inch
Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2,165 inch
Čistá hmotnost	44 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Modrá	Barva materiálu podle kódu odporu	6
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Šířka	55 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

