

**QL 2 SAK35N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, 99 A, Šedá |
| Číslo objednávky | <a href="#">0564900000</a>  |
| Typ              | QL 2 SAK35N   |
| GTIN (EAN)       | 4008190099282   |
| Množství         | 50 ks   |

## QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 3 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,118 inch |
| Výška          | 8 mm    | Výška (v palcích)   | 0,315 inch |
| Šířka          | 24,2 mm | Šířka (v palcích)   | 0,953 inch |
| Čistá hmotnost | 4,04 g  |                     |            |

## Teploty

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

## Specifikace systému

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Verze | pro příčnou propojku |
|-------|----------------------|

## Údaje materiálu

|          |       |         |      |
|----------|-------|---------|------|
| Materiál | Cu Zn | Barevný | Šedá |
|----------|-------|---------|------|

## Další technická data

|                                       |              |              |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne           |              |               |

## Data hodnocení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 99 A |
|-----------------|------|

## Propojka

|                              |       |                            |                    |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly      | 110 A | Jmenovitý proud, více pólů | 99 A               |
| Počet propojených svorkovnic | 2     | Typ                        | Spojovací konektor |

## Rozměry

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rozteč v mm (P) | 8 mm |
|-----------------|------|

## Všeobecně

|                   |              |            |   |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## QL 2 SAK35N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |

## QL 2 SAK35N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                        |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| Typ              | SS M4 D 128-A 4            | Verze                  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4136400000</a> | Pojistná podložka, Měď |
| GTIN (EAN)       | 4008190118143              |                        |
| Množství         | 100 ks                     |                        |

### Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ              | BFSC M4X30                 | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4267100000</a> | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN)       | 4008190187897              |                         |
| Množství         | 50 ks                      |                         |

**QL 2 SAK35N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Spojovací vložky****Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | VH 17/8.2/5.2              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0967000000</a> | Spojovací objímka (svorka), Výška: 8 mm, Šířka: 8 mm, Hloubka: 17 |
| GTIN (EAN)       | 4008190146986              | mm, Cu Zn   |
| Množství         | 50 ks                      |   |