

FM 6/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní podstavec na nosné liště, TS 35, M 6
Objednací číslo	0636900000
Typ	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
Množství	40 ks

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	50,2 mm	Výška (v palcích)	1,976 inch
Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	4,62 g		

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 35
-------	--------------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel, lesklý povrch	Provedení povrchu	poniklované
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	---------	---------------------------------------	----

Rozměry

Vnitřní závit	M 6	Rozteč v mm (P)	14 mm
---------------	-----	-----------------	-------

Všeobecně

Lišta	TS 35	Provedení povrchu	poniklované
-------	-------	-------------------	-------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

