

**G 25/0.80A/M GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
Objednací číslo	<a href="#">0646400000</a>
Typ	G 25/0.80A/M GR
GTIN (EAN)	4008190060794
Množství	10 ks

## G 25/0.80A/M GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	1,2 g		

## Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	0,8 A
------------------	-------	-----------------	-------

## Pojistky

Barevný	Světle šedá	Barva kontrolky	Šedá
Doba tavení	1,6 A²s	Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 25	Optický funkční displej	Ano
Proud	0,8 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	střední časové zpoždění	Voltage drop	400 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	0,2 W		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	