

CLI O 30-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm² do max. 4,0 mm². Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 0648201647 |
| Typ | CLI O 30-3 GE/SW F MP |
| GTIN (EAN) | 4008190142049 |
| Množství | 200 ks |

CLI O 30-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 6 mm | Hloubka (v palcích) | 0,236 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0,236 inch |
| Čistá hmotnost | 0,055 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný | Žlutá | Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
| Barva tisku | černá | Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný | Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
| Tisk | F | Tištěné znaky | Velká písmena |
| Typ tisku | Standardně | Verze | MultiPack |
| Šířka | 6 mm | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Halogen | Ano | Průřez připojeného vodiče | 3 - 4 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 4 mm ² | Průřez vodiče, min. | 3 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 4 - 5 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CLI O 30-3 GE/SW F MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci