

CLI RS 5 MDCLI C 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	CableLine, Montážní šablona
Číslo objednávky	0648300000
Typ	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008190010546
Množství	1 ks

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Délka	100 mm	Délka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Délka	100 mm	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Ocel
Rozsah provozní teploty	-30...80 °C	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tištěné znaky	Číslo
Typ tisku	Standardně	Verze	MultiPack
Šířka	5 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	1,5 - 4,5 mm ²
Průřez vodiče, max.	4,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Vnější prům. vodiče	2,5 - 5,5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	5,5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

