

SIHA 3/G20 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit
Číslo objednávky	1004260000
Typ	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
Množství	25 ks

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45,69 mm	Hloubka (v palcích)	1,799 inch
Výška	33,38 mm	Výška (v palcích)	1,314 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	7,6 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Návod k provozu / katalog	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	---------------------------	-------------	----------

Všeobecně

Návod k instalaci	Návod k provozu / katalog	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
-------------------	---------------------------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Oznámení o změně produktu	PCN - EN PCN - DE
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

