

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 plast, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo	1012370000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 10:04:36 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3,3 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 1 plast, spojka RJ45 / RJ45	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DUXR.E316369](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)
[Manual](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Objednací číslo	6965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ks	