

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo	1012380000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 10:56:35 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 3,5 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 1 kov, IDC, EIA/TIA 586 A	Propojení	TIA-568A
Materiál těsnění	NBR	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Kategorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3bt		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Datum vytvoření 23. května 2024 10:56:35 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Objednací číslo	6965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ks	