

IE-PS-V01P-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1012470000
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248720125
Množství	10 ks

IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 35,7 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Lisovaný spoj
Popis výrobku	Varianta 1 plast	Barevný	černá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Průřez izolace, min.	0,85 mm
Průřez izolace, max.	1,05 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.36...0.51 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1	Průměr připojení, pružný vodič	0.46...0.61 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7	Klasifikace MICE M	M ₃
Klasifikace MICE I	I ₃	Klasifikace MICE C	C ₁
Klasifikace MICE E	E ₃	Průměr pláště, min.	5 mm
Průměr pláště, max.	10 mm	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 1 19-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Datum vytvoření 4. června 2024 21:03:44 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PS-V01P-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[DUXR.E316369](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo objednávky	4965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ks	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.
K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4957440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	