


THM MT30X 30/52 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | THM, Značky na přístroje, 52 x 30 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1014680000 |
| Typ | THM MT30X 30/52 SI |
| GTIN (EAN) | 4032248723362 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

THM MT30X 30/52 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 52 mm | Výška (v palcích) | 2,047 inch |
| Šířka | 30 mm | Šířka (v palcích) | 1,181 inch |
| Čistá hmotnost | 560 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Barevný | Stříbrná | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | |
| Materiál | Polyester | |
| Metoda tisku | Tepelný přenos | |
| Počet na roli | 2 000 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -40... 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | |
| Verze | Samolepicí, bez obsahu halogenů | |
| Šířka | 30 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

THM MT30X 30/52 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM MT30X 30/52 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 4005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |