

**WQV 16/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, 101 A, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">1053260000</a>
Typ	WQV 16/2
GTIN (EAN)	4008190036553
Množství	50 ks

## WQV 16/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27 mm	Hloubka (v palcích)	1,063 inch
Výška	21,4 mm	Výška (v palcích)	0,843 inch
Šířka	10,4 mm	Šířka (v palcích)	0,409 inch
Čistá hmotnost	7,36 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	101 A
-----------------	-------

## Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	101 A	Jmenovitý proud, více pólů	101 A
Počet propojených svorkovnic	2	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	1,2 - 2,4 Nm
Typ	Spojovací konektor		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	11,9 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	2
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## WQV 16/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – 08874\\_WQV\\_16-2\\_DXF.dxf](#)

[CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

**WQV 16/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6004500000</a>	Různé nástroje
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ks	