

## WQV 35/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



## Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 112 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 16.00, Izolované: Ano, Šířka: 9.85 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1055360000</a>
Typ	WQV 35/3
GTIN (EAN)	4008190007249
Množství	50 ks

## WQV 35/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28 mm	Hloubka (v palcích)	1,102 inch
Výška	44,4 mm	Výška (v palcích)	1,748 inch
Šířka	9,85 mm	Šířka (v palcích)	0,388 inch
Čistá hmotnost	19,74 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno
--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	400 V	Jmenovitý proud	112 A
------------------	-------	-----------------	-------

## Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	112 A	Počet propojených svorkovnic	3
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	1,2 - 2,4 Nm	Typ	Spojovací konektor

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	16 mm
-----------------	-------

## Všeobecně

Počet pólů	3
------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje	<a href="#">CAD data – 09134_WQV_35-3_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
-----------------	--

Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
-----------------	----------------------------

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
-------------------------	--

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

Brožury	
---------	--

**WQV 35/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4004500000</a>	Různé nástroje
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ks	