

**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 14 kov, Spojka RJ45-RJ45, Centrální blokovací příruba s adaptérem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo	<a href="#">1058250000</a>
Typ	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Množství	10 ks

Datum vytvoření 20. června 2024 1:45:12 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 73,535 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 14 kov, Spojka RJ45-RJ45, Centrální blokovací příruba s adaptérem RJ45	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Kategorie	Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr pláště, min.	5 mm
Průměr pláště, max.	10 mm	Typ montáže	Centrální kabelové těsnění
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt  $\geq 1000$  V AC/DC Dielektrická pevnost, kontakt / stínění  $\geq 1500$  V AC/DC

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 Č. osvědčení (cULus) E316369

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda  
UL File Number Search Web UL  
Č. osvědčení (cULus) E316369

**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výřez instalace**

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6058310000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	