

**IE-PP-V14P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
Číslo objednávky	<a href="#">1058280000</a>
Typ	IE-PP-V14P
GTIN (EAN)	4032248799374
Množství	10 ks

## IE-PP-V14P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,406 inch
Čistá hmotnost	4,576 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

## Všeobecné údaje

Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Pouze v interiérech		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>