

**THM GEW 15/6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tkaninové štítky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce pružné bavlněné textilie. Dodávka na kotoučích pro termotransferové tiskárny umožňuje tlustší vrstvu lepidla než je možné při použití kancelářských tiskáren formátu A4.

Tato pružnost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajišťují bezpečnější přilepení a umožňují použití zahnutých nebo kulatých předmětů, jako jsou například kabely nebo hadice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1059780000</a>
Typ	THM GEW 15/6 WS
GTIN (EAN)	4032248808175
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM GEW 15/6 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,012 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	384 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-29...80 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	
Materiál	Bavlněná tkanina	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na list	10 000	
Počet na roli	10 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Verze	Samolepicí	
Šířka	15 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## Nákresy



**THM GEW 15/6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	

