

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce bajonetových zásuvných konektorů ver. 1 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka montovaná na stěnu, IP67, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106
Číslo objednávky	1061830000
Typ	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Množství	10 ks

IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	114 mm	Hloubka (v palcích)	4,488 inch
Výška	65,2 mm	Výška (v palcích)	2,567 inch
Šířka	41,8 mm	Šířka (v palcích)	1,646 inch
Čistá hmotnost	74 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka - vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	4012490000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 plast, Cat.6 _A / Class E _A
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Množství	10 ks	

RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo objednávky	4063840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo objednávky	4063830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo objednávky	4062850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	