

AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle
modré a černé

Všeobecné objednávací údaje

Verze	VSSC, Bočnice
Objednávací číslo	1067230000
Typ	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Množství	50 ks

AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3,189 inch
Výška	88,5 mm	Výška (v palcích)	3,484 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	5,8 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70
Vlhkost	5...96 %		

Obecné údaje

Barevný	Světle modrá	Design	různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP20
Verze	Bočnice		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ECLASS 9.1	27-13-92-90	ECLASS 11.0	27-13-08-92
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace	Bočnice pro VSSC6	Krátká specifikace	Bočnice pro VARITECTOR VSSC6
--------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format