

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spojka, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull konektorů ver. 14 podle IEC 61076-3-117, kov, s hybridní 10-pólovou vložkou

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, Hybridní, Spojka, IP65
Objednací číslo	1068840000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:36:26 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	142 mm	Hloubka (v palcích)	5,591 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	652,82 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...75 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP65
Typ montáže	Šroubová montáž		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Technická specifikace hybridního konektoru

Cykly zapojování (hybridní konektor)	500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984) (hybridní konektor)	24 V
Jmenovitý proud (hybridní konektor)	3 A na kontakt	Materiál kontaktu (hybridní konektor)	Slitina mědi
Materiál těsnění (hybridní konektor)	NBR	Odpor kontaktu (hybridní konektor)	≤ 10 mΩ
Povrch kontaktu (hybridní konektor)	Pozlacený nikl	Počet pólů, hybrid	10
Spodní část krytu – materiál (hybridní konektor)	Tlakově litý zinek (příruba), PA 66	Stupeň krytí (hybridní konektor)	IP65
Stínění (hybridní konektor)	360° stíněný kontakt		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Datum vytvoření 23. května 2024 12:36:26 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy


Rozměrový výkres




Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	

Sety - hybridní



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	6072910000	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Množství	10 ks	