

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull konektorů ver. 14 podle IEC 61076-3-117, kov, s hybridní 10-pólovou vložkou

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, Hybridní, Modul, IP65
Objednací číslo	1068850000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 14:08:00 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3,937 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	372 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...75 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP65
Typ montáže	2 šrouby, pro exponovaná připojení, Šroubová montáž		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Technická specifikace hybridního konektoru

Cykly zapojování (hybridní konektor)	500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984) (hybridní konektor)	24 V
Jmenovitý proud (hybridní konektor)	3 A na kontakt	Materiál kontaktu (hybridní konektor)	Slitina mědi
Materiál těsnění (hybridní konektor)	NBR	Odpor kontaktu (hybridní konektor)	≤ 10 mΩ
Povrch kontaktu (hybridní konektor)	Pozlacený nikl	Počet pólů, hybrid	10
Průměr opláštění, max. (hybridní konektor)	10 mm	Průměr opláštění, min. (hybridní konektor)	5 mm
Průřez připojení vodičů, přesně stočené, max. (AWG) (hybridní konektor)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, přesně stočené, max. (hybridní konektor)	0,75 mm ²
Průřez připojení vodičů, přesně stočené, min. (AWG) (hybridní konektor)	AWG 27	Průřez připojení vodičů, přesně stočené, min. (hybridní konektor)	0,08 mm ²
Spodní část krytu – materiál (hybridní konektor)	Tlakově litý zinek (příruba), PA 66	Stupeň krytí (hybridní konektor)	IP65
Stínění (hybridní konektor)	360° stíněný kontakt		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Front view

Rozměrový výkres



Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní patka pro FreeCon



Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-MA	Verze
Objednací číslo	0099580000	Montážní patka, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Množství	10 ks	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	0119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verze
Objednací číslo	6135160000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248915477	
Množství	300 ks	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Objednací číslo	6096150000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ks	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verze
Objednací číslo	6068970000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823956	
Množství	300 ks	

Sety - hybridní

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	6072910000	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Množství	10 ks	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	