

**STB 21.6/IH/DB WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, Hloubka: 26.6 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1071000000</a>   |
| Typ              | STB 21.6/IH/DB WTL6/3  |
| GTIN (EAN)       | 4008190259204  |
| Množství         | 50 ks  |

## STB 21.6/IH/DB WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 26,6 mm | Hloubka (v palcích) | 1,047 inch |
| Výška          | 6,1 mm  | Výška (v palcích)   | 0,24 inch  |
| Šířka          | 6,1 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,24 inch  |
| Čistá hmotnost | 2,32 g  |                     |            |

## Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

## Další technická data

|                   |               |                                       |               |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž  | Typ montáže                           | Příšroubováno |
| Typ upevnění      | Příšroubováno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            |

## Rozměry

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Hloubka zásuvného připojení | 11,1 mm |
|-----------------------------|---------|

## Všeobecně

|                   |              |                               |        |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## STB 21.6/IH/DB WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury