

## WQV 70/95-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

## Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 232 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1072300000</a>  |
| Typ              | WQV 70/95-PEN   |
| GTIN (EAN)       | 4008190489717   |
| Množství         | 5 ks  |

## WQV 70/95-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 79 mm  | Hloubka (v palcích) | 3,11 inch  |
| Výška          | 37 mm  | Výška (v palcích)   | 1,457 inch |
| Šířka          | 10 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,394 inch |
| Čistá hmotnost | 99,4 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

## Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

## Údaje materiálu

|          |                |         |                |
|----------|----------------|---------|----------------|
| Materiál | pocínovaná měď | Barevný | Stříbřitě šedá |
|----------|----------------|---------|----------------|

## Další technická data

|                   |              |              |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|

## Data hodnocení

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 232 A |
|-----------------|-------|

## Propojka

|                            |                    |                              |   |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Jmenovitý proud, více pólů | 192 A              | Počet propojených svorkovnic | 2 |
| Typ                        | Spojovací konektor |                              |   |

## Rozměry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 27 mm |
|-----------------|-------|

## Všeobecně

|                   |              |            |   |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Datum vytvoření 29. července 2024 23:30:42 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQV 70/95-PEN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Technické údaje         | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">Instruction</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                       |
| Brožury                 |  |

**WQV 70/95-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |                |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Typ              | WAW 1 NEUTRAL              | Verze          |
| Číslo objednávky | <a href="#">4004500000</a> | Různé nástroje |
| GTIN (EAN)       | 4008190053925              |                |
| Množství         | 1 ks                       |                |