

**WBB ZA WDK2.5/BL5.08****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Upevňovací držáky pro naše zásuvné svorkovnice slouží jako mechanické upevňovače pro příslušné zástrčky. Chrání jak konektor, tak kontakt před mechanickým namáháním a neúmyslným uvolňováním způsobeným vibracemi.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Předělová deska (svorka), Koncová a mezilehlá deska, 58 mm x 45.2 mm, Oranžová |
| Objednací číslo | <a href="#">1072760000</a>   |
| Typ             | WBB ZA WDK2.5/BL5.08   |
| GTIN (EAN)      | 4008190470548  |
| Množství        | 10 ks  |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 45,2 mm | Hloubka (v palcích) | 1,78 inch  |
| Výška          | 58 mm   | Výška (v palcích)   | 2,283 inch |
| Šířka          | 5 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,197 inch |
| Čistá hmotnost | 8,5 g   |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |          |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |          |

## Další technická data

|                   |              |           |    |
|-------------------|--------------|-----------|----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytky | Ne |
|-------------------|--------------|-----------|----|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Technické údaje         | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brožury                 |   |