

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

Všeobecné objednací údaje

Verze	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo	1072910000
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:37:25 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	61,81 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	500	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Průřez izolace, max.	1,05 mm
Průřez izolace, min.	0,85 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,75 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,08 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27	Připojení 1	Hybrid (Q10)
Připojení 2	Lisovaný spoj	Stupeň krytí	IP67
Stínění	360°deg, celkový kryt		

Elektrické vlastnosti

Jmenovitý proud	3 A na kontakt	Objemový odpor	<10 mΩ
-----------------	----------------	----------------	--------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybridní kabel



Cívka, měděný kabel, hybridní, pružný, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DHAG-MW	Verze
Objednací číslo	6172250000	Připojovací kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Výrobky prodávané na metry, od 110 m
Množství	110 m	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Objednací číslo	6058280000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ks	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se záložkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	6119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verze
Objednací číslo	6068950000	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823109	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verze
Objednací číslo	6135150000	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248915347	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Objednací číslo	6096180000	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	6068990000	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	