

KSWF M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 75, Vulkanizované vlákno
Číslo objednávky	1076740000
Typ	KSWF M75
GTIN (EAN)	4032248838660
Množství	25 ks

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	1,5 mm	Výška (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	3,4 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...95 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 75	Materiál	Vulkanizované vlákno
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	90,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	95 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Vnitřní závit	M 75	Vnější závit	M 75

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

