

WQV 35N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Vstup napájení**

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 16.00, Izolované: Ano, 125 A, Žlutá
Číslo objednávky	1079200000
Typ	WQV 35N/2
GTIN (EAN)	4008190378295
Množství	20 ks

WQV 35N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20,95 mm	Hloubka (v palcích)	0,825 inch
Výška	28,8 mm	Výška (v palcích)	1,134 inch
Šířka	9 mm	Šířka (v palcích)	0,354 inch
Čistá hmotnost	11,062 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	125 A	Jmenovitý proud, více pólů	125 A
Počet propojených svorkovnic	2	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	1,2 - 2,4 Nm
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	16 mm
-----------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	2
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

WQV 35N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [Beipackzettel_WQV.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

WQV 35N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo objednávky	4004500000	Různé nástroje
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ks	