

WQV 35N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 16.00, Izolované: Ano, 125 A, Žlutá |
| Objednací číslo | 1079300000 |
| Typ | WQV 35N/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190378288 |
| Množství | 20 ks |

WQV 35N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 20,95 mm | Hloubka (v palcích) | 0,825 inch |
| Výška | 44,8 mm | Výška (v palcích) | 1,764 inch |
| Šířka | 9 mm | Šířka (v palcích) | 0,354 inch |
| Čistá hmotnost | 16 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Příšroubováno |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|

Data hodnocení

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

Propojka

| | | | |
|--|--------------|------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, více pólů | 125 A | Počet propojených svorkovnic | 3 |
| Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu | 1,2 - 2,4 Nm | Typ | Spojovací konektor |

Rozměry

| | |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 16 mm |
|-----------------|-------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 3 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

WQV 35N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [Beipackzettel_WQV.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

WQV 35N/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze |
| Objednací číslo | 6004500000 | Různé nástroje |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Množství | 1 ks | |