

HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	1079920000
Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
Množství	1 ks

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	228 mm	Hloubka (v palcích)	8,976 inch
Výška	260 mm	Výška (v palcích)	10,236 inch
Šířka	84,5 mm	Šířka (v palcích)	3,327 inch
Rozměr při montáži – výška	170 mm	Rozměr při montáži – šířka	208 mm
Čistá hmotnost	1 834,4 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Všeobecné údaje

BG	8	Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)
Design pouzdra	Kryt základny	Neobsahuje halogeny	false
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Kryt základny
Velikost	8	Řada	HighPower
Stupeň krytí	IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)		

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál montážního ramena	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)
Řada	HighPower		

Verze

BG	8	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt základny
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Kryt základny	Těsnění	Silikonová pryž
Velikost	8	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Premiový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Chemická odolnost	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57fdd9ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43d18430 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4976b1a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23624d5d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1aebd036 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@55d4375f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6aa44944 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b9df9e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f33e8cd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6ba94abb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@238fd0e3
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	BPZ_HDC_Gehaeuse
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pouzdro zástrčky



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Verze
Číslo objednávky	4079930000	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68
GTIN (EAN)	4032248842032	(v zapojeném stavu), Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem,
Množství	1 ks	Standardně