

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Objednací číslo	1081240000
Typ	HDC IP68 06B SS 2M25
GTIN (EAN)	4032248877201
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. července 2024 15:29:31 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	156 mm	Hloubka (v palcích)	6,142 inch
Výška	101 mm	Výška (v palcích)	3,976 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Rozměr při montáži – výška	60 mm	Rozměr při montáži – šířka	127 mm
Čistá hmotnost	866 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu)

Rozměry

Celková délka pouzdra	156 mm	Délka rozteče otvorů A2	127 mm
Kabelový vstup	se závitem	Výška pouzdra B	101 mm

Verze

BG	3	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt základny
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závitem	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	2	Typ	Kryt základny
Těsnění	Silikon	Velikost	3
Velikost kabelových vstupů	M 25	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	M 25

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Prémiový benzín
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Chemická odolnost

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c06c593 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36c57cd5
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38b7d739 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35e7605d
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f17012f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72a9fbcc
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@74a1f4bf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7aca87fe
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d03eff1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10c91606
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b361cac

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Oznámení o změně produktu [20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC IP68 06B SS 2M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****IP68 kroužková těsnění**

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC DG 06B IP68	Verze
Objednávací číslo	6987490000	Příslušenství, Příslušenství pouzder
GTIN (EAN)	4050118379198	
Množství	1 ks	