

BFEH 1/WSH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Upevnění, Kov
Číslo objednávky	1082400000
Typ	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008190989057
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1,22 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	13,5 mm	Šířka (v palcích)	0,531 inch
Čistá hmotnost	13,3 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Upevňovací svorka
-------	-------------------

Údaje materiálu

Materiál	Kov	Barevný	Šedá
----------	-----	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	31 mm
-----------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	