

HDC IP68 06B TSS 1PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu), Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Objednací číslo	1082570000
Typ	HDC IP68 06B TSS 1PG21
GTIN (EAN)	4032248845811
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. července 2024 15:24:02 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC IP68 06B TSS 1PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	100,5 mm	Výška (v palcích)	3,957 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Čistá hmotnost	464 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu)	Utahovací moment	6,5 Nm

Rozměry

Celková délka pouzdra	132 mm	Kabelový vstup	se závitem
-----------------------	--------	----------------	------------

Verze

BG	3	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závitem	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Typ	Zástrčka
Utahovací moment	6,5 Nm	Velikost	3
Velikost kabelových vstupů	PG 21	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	PG 21

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné

Datum vytvoření 7. července 2024 15:24:02 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

HDC IP68 06B TSS 1PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Prémiový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Chemická odolnost

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1044dad6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75b06d68
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@74544bb8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d7d3ba8
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b59d0bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5df42395
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@babaa18 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f7f70be
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1a46abe2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6652dbb4
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30ff460c

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)
 Oznámení o změně produktu [20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
 Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 06B TSS 1PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC IP68 06B TSS 1PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze
Objednací číslo	6008850000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4032248266609	
Množství	1 ks	

Šrouby



Nabízíme řadu příslušenství včetně šroubů pasujících do těžkých konektorů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 SCREW SET	Verze
Objednací číslo	6555340000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Souprava k upevnění
GTIN (EAN)	4050118571332	
Množství	10 ks	